



EXPLOSIONSZEICHNUNG UND ERSATZTEILLISTE

(S303 GPG)

EXPLOSIONSZEICHNUNG (EXPLODED VIEW)




VERDRAHTUNGSMATERIAL (WIRING MATERIAL)




(S 303, p. 6)


NE-1740, NE-1780



NE-1440



NE-2640



ERSATZTEILLISTE

Anm.: In allen Bestellungen von Ersatzteilen bitte die hier aufgeführten Bestell-Nr. angeben.

Wichtige Anmerkung zur Sicherheit:

Die mit $\triangle$ gekennzeichneten Ersatzteile sind wichtigste Bauteile, die besonders zur Sicherheit des Gerätes eingebaut sind.

Beim Auswechseln dieser Teile ausschließlich die vom Hersteller spezifizierten Ersatzteile verwenden.

(PARTS LIST)

NOTE: Part numbers are indicated on most mechanical parts. Please use these part numbers for parts orders.

Important safety notice:

Components identified by $\triangle$ mark have special characteristics important for safety.

When replacing any of these components, use only manufacturer's specified parts.

Pos. No.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Description	St.	Bemerkung	Pos. No.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Description	St.	Bemerkung
1	ANE00068U0EP	Warnungs-aufklebe	Warning label	1		32	$\triangle$ ANE61424LOAG	Schalter	Micro switch	4	NE-1740, NE-1780, NE-1440
2	A20193030GP	Auführer stopfen	Stirrer stopper	8							Primär/Sekundär sicherheitsschalter (Primary/Secondary latch switch) (V-16G-3C26)
3	A05243030GP	Typenschild	Name plate	1	NE-2640						
3	A05243050GP	Typenschild	Name plate	1	NE-1740						
3	A05243060GP	Typenschild	Name plate	1	NE-1780						
3	A05243070GP	Typenschild	Name plate	1	NE-1440						
4	ANE0911000MG	Kissen B	Cushion rubber B	2	NE-2640	33	A30203030GP	Schließblech	Door hook A	2	
5	ANE0002000AA	Kissen C	Cushion rubber C	15		34	A400B3030GP	Luftfilterrahmen	Air filter frame	2	
6	ANE0924000AB	Kissen C	Cushion rubber C	2		35	ANE42408U0AP	Filter klip B	Filter handle B	2	
7	ANE11648U0AP	Abdeckung f	Back panel cover	1		36	A40923030GP	Filter klip	Filter handle	2	
8	A101H3113GP	Rückwand	Back panel	1		37	A40473030GP	Lufrichter E	Air guide E	1	
8	ANE50328U0AP	Winkle f.	Magnetron bracket	2		38	A402N3030GP	Luftaustritt A	Exhaust guide A	1	
9	ANE6030Q50GN	Garraumlampe	Incandescent lamp	2	(240V, 25W)	39	A40253030GP	Lufrichter A	Air guide A	2	
10	ANE61448V0AP	Rührmotor	Antenna motor	2	Oven (Upper)	40	A40263030GP	Lufrichter B	Air guide B	1	
11	$\triangle$ A61453030GP	Thermo-schalter	Thermal cutout	4	Für magnetron (For magnetron)	41	A40313030GP	Lufrichter C	Air guide C	1	
12	$\triangle$ ANE61522Q0BP	Lampenfassung	Oven lamp socket	2		42	A42563030GP	Lufrichter J	Air guide J	2	NE-2640
13	ANE6231H10RN	Sicherungshalter	Fuse holder	2	NE-2640	42	A42563030GP	Lufrichter J	Air guide J	1	NE-1740, NE-1780, NE-1440
13	A62314000AP	Sicherungshalter	Fuse holder	1	NE-1740, NE-1780, NE-1440	43	$\triangle$ A600B3030GP	Hochspannungs-trafo	H.V. Transformer	4	NE-2640 1.4KVA
14	ANE65448U0AP	Abstandsstück A	spacer A	4		43	$\triangle$ A600B3050GP	Hochspannungs-trafo	H.V. Transformer	4	NE-1740, NE-1780 1.7KVA
15	ANE9027H00BP	Kable-Durchführung	Cord bushing	1		43	$\triangle$ A600B3070GP	Hochspannungs-trafo	H.V. Transformer	4	NE-1440 1.5KVA
16	ANE90828U0AP	Klip	Crip	2		44	A600S3030GP	Winkel f. kondens.	Capacitor bracket	2	
17	ANE9082930AP	Klip	Crip	8		45	A60403030GP	Blech f. lamp	Oven lamp sheet	2	
18	A010T3030GP	Garraumplatte	Shelf	1		46	A60733030GP	Abdeckung f. lampkpl.	Oven lamp cover assy	1	
19	A31123030GP	Schließblech B	Door hook B	2	NE-2640	47	$\triangle$ A60903030BP	H.kondensator	H.V. Capacitor	4	NE-2640 1µF, AC2100V
19	A31123050GP	Schließblech B	Door hook B	2	NE-1740, NE-1780, NE-1440	47	$\triangle$ A60903050GP	H.kondensator	H.V. Capacitor	2	NE-1740, NE-1780 0.63µF, AC2000V
20	A100A3030GP	Grundplatte	Base	1	Anm. 1 (NOTE 1)	47	$\triangle$ A60903070BP	H.kondensator	H.V. Capacitor	2	NE-1440 0.53µF, AC2000V
21	A10083030GP	Gummifuß	Rubber foot	2		48	A61443030GP	Rührmotor	Antenna motor	2	Unten (Lower)
22	A10943030GP	Gummifuß B	Rubber foot B	2		49	A62024000AP	Diode	Diode	4	(Si, 0.35mA)
23	A100Q3030GP	Rückwand	Back panel	1		50	$\triangle$ A62303030GPEP	Sicherung	Fuse	2	NE-2640 (20A)
24	A10093030GP	Außenwand	Cabinet body	1		50	$\triangle$ A6230G90BN	Sicherung	Fuse	1	NE-1740, NE-1780, NE-1440 (20A)
25	A10263030GP	Abdeckung f. Lamp kpl	Lamp cover assy	1							
26	A10283030GP	Abdeckung f. Rührmotor	Antenna motor cover	2		51	$\triangle$ A65953030GP	Sichweung B	Fuse B	1	NE-2640(3A)
27	ANE0923000AV	Kissen C	Cushion rubber C	2		51	$\triangle$ A65953050GS	Sichweung B	Fuse B	1	NE-1740, NE-1780, NE-1440(1.25A)
28	A200A3030GP	Garraum	Oven	1		52	$\triangle$ A900G3030GP	Netzkabel	AC Cord W/plug	1	NE-2640 250V
29	A20103030GP	Garraum-himmel B	Ceiling plate B	2		52	$\triangle$ A900G3060GP	Netzkabel	AC Cord W/plug	1	NE-1740, NE-1780, NE-1440 250V
30	A20113030GP	Garraum-himmel	Ceiling plate	1		53	XC4+10BC	Schraube 4X10	Tapping screw 4X10	7	
31	A202K3030GP	Antenne kpl.	Antenna assy	4		54	A10493030GP	Kissen	Cushion rubber	1	(Lamp cover)
32	$\triangle$ ANE61424LOAG	Schalter	Micro switch	2	NE-2640 Primär/Sekundär sicherheitsschalter (Primary/Secondary latch switch) (V-16G-3C26)	55	XYEANE5+C16T	Schraube 5X16	Tapping screw 5X16	16	NE-2640
						55	XYEANE5+C16T	Schraube 5X16	Tapping screw 5X16	8	NE-1740, NE-1780, NE-1440
						56	$\triangle$ A490W3030GP	Ventilatormotor	Fan motor	1	NE-2640
						56	$\triangle$ A490W3050GP	Ventilatormotor	Fan motor	1	NE-1740, NE-1780, NE-1440
						57	$\triangle$ 2M210-M1C2P	Magnetron	Magnetron	4	

Pos. No.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Description	St.	Bemerkung	Pos. No.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Description	St.	Bemerkung
58	A31863030GP	Namensschild	Door panel	1	NE-2640	94	A62193030GP	Isolierscheibe	Insulation cover	1	NE-2640
58	A31863050GP	Namensschild	Door panel	1	NE-1740, NE-1780	95	A61583030GP	Tür Schalter A	Door switch A	1	
58	A31863070GP	Namensschild	Door panel	1	NE-1440	96	A61583050GP	Tür Schalter B	Door switch B	1	
59	A603M3030GP	Printplatte B kpl.	P.C.Board B assy	1	NE-2640	97	A61643030GP	Befestigung	Mounting plate	2	NE-2640
59	A603M3050GP	Printplatte B kpl.	P.C.Board B assy	1	NE-1740, NE-1780	98	A65513030GP	Hochspannung- strafo	H.V.T.Mounting	2	NE-2640
59	A603M3070GP	Printplatte B kpl.	P.C.Board B assy	1	NE-1440			Befestigung			
60	A603Y3030GP	Printplatte D kpl.	P.C.Board D assy	1	NE-2640	99	A65613030GP	Buzzer Gehäuse	Buzzer case	1	
60	A603Y3050GP	Printplatte D kpl.	P.C.Board D assy	1	NE-1740, NE-1780, NE-1440	100	A98363030GP	Gehäuse	Case	1	
61	A692Y3050GP	Störschutzfilter	Noise filter	1	NE-2640	101	ANE3155-610	Feder	Spring	2	
61	A692Y3040GP	Störschutzfilter	Noise filter	1	NE-1740, NE-1780	102	ANE3157-611	Dichtung	Packing labber	2	
61	A692Y3050GP	Störschutzfilter	Noise filter	1	NE-1440	103	ANE0911000EH	Kissen B	Cushion rubber B	6	NE-2640
62	A10133030GP	Schiebefenster links	Left side sash	1		103	ANE0911000EH	Kissen B	Cushion rubber B	2	NE-1740, NE-1780, NE-1440
63	A10143030GP	Schiebefenster Rechts	Right side sush	1		104	ANE0917000EB	Kissen B	Cushion rubber B	2	
64	A10203030GP	Gummi B für verkleidung	Sash rubber B	1		105	A32523030GP	Abstandsstück	Door arm speaker	2	
65	A10503030GP	Gummi B für verkleidung	Sash rubber A	1		106	A33373030GP	Tür Heldelarm	Door arm lever	2	
66	A200P3030GP	Rollen bock A	Roller bracket A	1		107	ANE000Z000AB	Kissen C	Cushion rubber C	2	
67	A200Q3030GP	Rollen bock B	Roller bracket B	1		108	ANE9016P10GN	Kableanschluß	Cord connector	1	
68	A22173030GP	Halteblech A	Barrier sheet A	1		109	A61703030GP	Isolierscheibe C	Insulation cover	1	
69	A22183030GP	Halteblech B	Barrier sheet B	2	NE-2640	110	XYD4+EE12F	Schraube 4X12	Tapping screw	7	
70	A22193030GP	Halteblech C	Barrier sheet C	2	NE-2640	111	ANE64086Q0AP	U-Scheibe	Washer	1	
70	A22193030GP	Halteblech C	Barrier sheet C	1	NE-1740, NE-1780, NE-1440	112	△ A601L4000AP	Feuchtigkeits- sensor	Temp sensor	2	
71	A61423030GP	Schalter	Micro switch	2	NE-2640 Primär/Sekundär sicherheitsschalter (Primary/Secondary latch switch)	113	ANE0911000DF	Kissen B	Cushion rubber B	1	
72	A60823030GP	Winkle f. Leistungsrelais	Power relay bracket	1	NE-2640	114	ANE9080-732	Klip	Clip	7	NE-2640
73	A61073030GP	Befestigungswinkle B	Parts bracket B	1		114	ANE9080-732	Klip	Clip	3	NE-1780, NE-1740, NE-1440
74	△ A66033030GP	Winkle f. lampe	Oven lamp bracket	1		115	A10623030GP	Kissen	Cushion rubber	2	
75	△ A67593030GP	Sicherung C	Fuse C	2	NE-2640 (10A)	116	A65943030GP	Motor Peckel	Motor cover	2	
75	△ ANE6230H50RN	Sicherung C	Fuse C	2	NE-1740, NE-1780, NE-1440 (12A)	117	A66593030GP	Einbauplatte	Sensor plate	1	
76	A490Y3030GP	Ventilatormotor	Fan motor B	1	NE-2640	118	A80163060GP	Abstandsstück	Escutcheon spacer	1	
76	A490Y3050GP	Ventilatormotor	Fan motor B	1	NE-1740, NE-1780, NE-1440	119	A00333030GP	Sicherungs- aufkleber	Fuse label	1	NE-2640
77	A30183030GP	Türfalle A	Door key A	2		119	ANE0033P10GN	Sicherungs- aufkleber	Fuse label	1	NE-1740, NE-1780, NE-1440
78	A10583030GP	Abdeckung f. Rückward A	Back panel cover A	1		TÜR KPL. (DOOR ASSEMBLY)					
79	A10593030GP	Abdeckung f. Rückward B	Back panel cover B	1		D1	A301A3030GP	Tür A	Door A	1	
80	ANE3008P00RN	Stift f. Türangel	Hinge pin	2		D2	A30033030GP	Fensterrahmen	Window frame	1	
81	A32493030GP	Tür schalter	Door switch lever	2		D3	A302K3030GP	Tür E kpl.	Door E assy	1	
82	ANE3034-560	Tür rrollenführung	Door guide roller	2		D4	A31463030GP	Türabschirmung B	Door screen B	1	
83	ANE3033-560	Stift f. Rollenführung	Door roller pin	2		D5	A31343030GP	Befestigungs- winkel B	Handle piece B	1	
84	A605Q3030GP	Printplatte F kpl.	P.C.Board F assy	1		D6	A30703030GP	Befestigungs- Winkel A	Handle piece A	1	
85	A605S3030GP	Printplatte H kpl.	P.C.Board H assy	1		D7	ANE3036P00RN	Tür arm stift	Door arm pin	2	
86	A65313030GP	Schalterschalter	Switch holder	1		D8	A31473030GP	Befestigungs- winkel C	Handle piece C	1	
87	ANE6004P60GP	Leistungsrelais	Power relay	1	NE-2640	D9	XTC4+10BC	Schrauble 4X10	Tapping screw 4X10	3	Für Tür A (For Door A)
88	ANE6082P10GN	Winkle f. Leistungsrelais	Power relay bracket	1	NE-2640	D10	A30043030GP	Tür arm	Door arm	2	
89	A62383030GP	Abstandsstück	Spacer	2	NE-2640	D11	XYEANE4+C16T	Schrauble 4X16	Tapping screw 4X16	4	Für Befestigungs- Winkel A,B (For Handle piece A,B)
90	A16163030GP	Schalter Brett	Panel B	1	NE-2640, NE-1740, NE-1440	D12	ANE3009P00RN	Tür feder	Door spring	2	
90	A16163060GP	Schalter Brett	Panel B	1	NE-1780, NE-1440	D13	A30853030GP	Tür C	Door C	1	
91	A400C3030GP	Luftaustritt	Exhaust guide	1	④ G 0201						
92	A40963030GP	Isolierscheibe	Insulation sheet	1							
93	A600E3030GP	Anschlussklemmleiste	Terminal plate	1							

Pos. No.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Description	St.	Bemerkung
BEDIENPLATTE KPL. (ESCUTCHEON BASE ASSEMBLY)					
E1	A80063030GP	Bedienplatte D	Escutcheon D	1	
E2	A80163030GP	Abstandsstück	Escutcheon spacer	1	
E3	A83423030GP	Kissen B	Cushion rubber B	1	NE-2640, NE-1740, NE-1440
E3	A83423060GP	Kissen B	Cushion rubber B	1	NE-1780
E4	A81263030GP	Abdunstplatte	Smoke panel	1	NE-2640, NE-1740, NE-1440
E5	A81263060GP	Abdunstplatte	Smoke panel	1	NE-1780
E6	A80013030GP	Bedienplatte A	Escutcheon A	1	NE-2640, NE-1740, NE-1440
E7	A80013060GP	Bedienplatte A	Escutcheon A	1	NE-1780
E8	A03613030GP	Schaltuhr	Timer	1	
E9	A80023030GP	Bedienplatte B	Escutcheon B	1	
E10	A603L3030GP	D.P.Schaltung	D.P.Circuit assy	1	NE-2640, NE-1740, NE-1440 kpl. Ersatzteil (W/Component)
E10	A603L3060GP	D.P.Schaltung	D.P.Circuit assy	1	NE-1780 kpl. Ersatzteil (W/Component)
E11	A608C3030GP	Wahlschalterein-satz	Power Select switch	1	NE-2640, NE-1740, NE-1440
E12	ANE610EPO0RN	Startschalter	Start switch	1	NE-2640, NE-1740, NE-1440
E13	ANE8024P00RN	Starttaste	Cook button	1	NE-2640, NE-1740, NE-1440
E14	ANE8037P00RN	Feder	Spring	2	NE-2640, NE-1740, NE-1440
E15	A61623030GP	Klimmer f. Schal-tuhr	Start switch bracket	1	NE-2640, NE-1740, NE-1440
E16	A63433030GP	Klimmer f. Schal-tuhr	Timer bracket	2	NE-2640, NE-1740, NE-1440
E16	A63433060GP	Klimmer f. Schal-tuhr	Timer bracket	1	NE-1780
E17	A80343030GP	Bedienplatte	Escutchen base	1	NE-2640, NE-1740, NE-1440
E18	A80343060GP	Bedienplatte	Escutchen base	1	NE-1780
E19	A82873030GP	Abstandsstück	Spacer	2	NE-2640, NE-1740, NE-1440
E19	A82873060GP	Abstandsstück	Spacer	1	NE-1780
E20	A64793060GP	Membran Schal-ter	Membran switch	1	NE-1780
E21	A800D3030GP	Knopf. Zeitschat-ter	Timer knob	1	NE-2640, NE-1740, NE-1440
E22	A800D3060GP	Knopf. Zeitschat-ter	Timer knob	1	NE-1440
VERPACKUNG UND ZUBEHÖR (PACKING AND ACCESSORIES)					
P1	A00033030GP	Bedienungs-anweisung	Instruction book	1	NE-2640, NE-1740, NE-1440
P1	A00033060GP	Bedienungs-anweisung	Instruction book	1	NE-1780
P2	A01023030GP	Umkarton	Packing case, paper	1	NE-2640
P2	A01023050GP	Umkarton	Packing case, paper	1	NE-1740
P2	A01023060GP	Umkarton	Packing case, paper	1	NE-1780
P2	A01023070GP	Umkarton	Packing case, paper	1	NE-1440
P3	A01043030GP	Formteile, oben	Upper filler	1	
P4	A01053030GP	Formteile, unten	Lower filler	1	
P5	A01083030GP	Verpackung	Tray packing	1	
		Glaspl.			

Pos. No.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Description	St.	Bemerkung
P6	A00100P00RN	Kunststoffhaube	Vinyl cover	1	
P7	A01073030GP	Verpackung f. Tür	Door sheet	1	
P8	A00163030GP	Kochbuch	Cook book	1	
P9	A01033030GP	Bodenblech	Bottom case	1	
P10	A01173030GP	Verpackung	Tray packing B	1	
		Glaspl. B			
P11	A04833030GP	DBP blatt	DBP sheet	1	
P12	A012D3050GP	Garraumplatte	Shelf B	1	
P13	ANE011CC00RN	Befestigung	Fastener U	4	
P14	A04203060GP	Kuzanweisung	Oprating guide	1	NE-1780
VERDRAHTUNGSMATERIAL (WIRING MATERIAL)					
W1	A030A3030GP	Kabelbaum	Lead wire harness	1	NE-2640
W1	A030A3050GP	Kabelbaum	Lead wire harness	1	NE-1470, NE-1780, NE-1440
W2	A03503030GP	Abgeschirmtes Kabel	Lead wire	2	NE-2640
W2	A03503050GP	Abgeschirmtes Kabel	Lead wire	2	NE-1740, NE-1780, NE-1440
W3	A03513030GP	Abgeschirmtes Kabel	Lead wire	2	NE-2640
W4	A03603030GP	Abgeschirmtes Kabel	Lead wire	1	
W5	A03623030GP	Abgeschirmtes Kabel	Lead wire	1	
W6	A03633030GP	Abgeschirmtes Kabel	Lead wire	1	
W7	A03653030GP	Abgeschirmtes Kabel	Lead wire	1	(W/Temp sensor)
W8	A03773030GP	Abgeschirmtes Kabel	Lead wire	2	NE-2640
W9	A03773050GP	Abgeschirmtes Kabel	Lead wire	1	NE-1440
W10	A03783030GP	Abgeschirmtes Kabel	Lead wire	2	NE-2640
W11	A03703060GP	Abgeschirmtes Kabel	Lead wire	1	NE-1740, 1780
W12	A03663030GP	Stromwandler	Current trans	1	NE-2640
W13	A03673030GP	Stromwandler	Current trans	1	NE-1740, 1780, NE-1440
W14	A03643030GP	Abgeschirmtes Kabel	Lead wire	1	NE-2640, 1740, NE-1440
W15	A66903030GP	Stromwandler	Current trans	4	NE-2640
W16	A66903060GP	Stromwandler	Current trans	2	NE-1740, NE-1780, NE-1440
W15	A03813030GP	Abgeschirmtes Kabel	Lead wire	2	NE-2640, NE-1740, NE-1440
POS.NR.59.PRINTPLATE B KPL.. (REF.NO.59 P.C.BOARD B ASSY)					
C500	ECEA1VGE222E	Störschutz-kondens.2200µF	Electrolytic capacitor	1	2200µF, ±20%, 35V
CN500	AEEMMA1FF09W	Leitungs-Wähler	9 pin connector	1	
CN501	AEEMMA3FF10W	Leitungs-Wähler	10 pin connector	1	
CN502	AEEMMA55511W	Leitungs-Wähler	6 pin connector	1	
CN503	AEEM1732702	Leitungs-Wähler	2 pin connector	1	

Pos. No.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Description	St.	Bemerkung
D500, 501,502, 503,504, 505,506, 507,508, 509,510, 511,512, 513,514, 515,516, 517,518, 519,520, 521,522 D500, 502,503, 509,511, 514,516, 522 JPR500	MA196-(TA5)	Diode	Diode	23	NE-2640
D500, 502,503, 509,511, 514,516, 522 JPR500	MA196-(TA5)	Diode	Diode	8	NE-1740, NE-1780, NE-1440
JPR500	ERDS2TJ622T	Widerstand	Carbon film resistor	1	6.2K Ω , $\pm 5\%$, 1/4W NE-1740, NE-1780
JPR500	ERDS2TJ103T	Widerstand	Carbon film resistor	1	10K Ω , $\pm 5\%$, 1/4W NE-1440
Q500 Q501	2SD1266PQ-S 2SD637-PQRS	Transister Transister	Transister Transister	1 1	
R500 R501, 502,503, 504 R501, 504	ERDS2TJ302T ERF15ZXJ240	Widerstand Widerstand 24 Ω	Carbon film resistor Inrush resistor	1 4	3K Ω , $\pm 5\%$, 1/4W 24 Ω , $\pm 5\%$, 15W NE-2640
R501, 504 RY500, 501,502 RY500, 502	ERF15ZXJ240 AEAWJZDC18A AEAWJZDC18A	Widerstand 24 Ω Leistungsrelais Leistungsrelais	Inrush resistor Power relay Power relay	2 3 2	NE-1740, NE-1780, NE-1440 (18V) NE-2640 (18V) NE-1740, NE-1780, NE-1440
RY503, 504,505, 506,507, 508,509, 510,511, 512,513, 514 RY503, 509,511, 514 ZD500 ZD501, 502,503, 504,505, 506,507, 508 ZD501, 507	AEAG5WA1ER18A AEAG5WA1ER18A AEDZ20ES3T1 AEDZ12ES1T1 AEDZ12ES1T1 A6244-1500 ANE6244-3GO	Leistungsrelais Leistungsrelais Zener Diode Zener Diode Zener Diode Radiator Radiator	Power relay Power relay Zener Diode Zener Diode Zener Diode Heat sink Heat sink	12 4 1 8 2 1 1	NE-2640 NE-1740, NE-1780, NE-1440 NE-2640 NE-1740, NE-1780, NE-1440 NE-1740, NE-1780, NE-1440 NE-2640 NE-1740, NE-1780, NE-1440

**POS.NR.60 PRINTPLATTE D KPL.
(REF.NO.60 P.C.BOARD D ASSY)**

CN101	AEEM1732703	Leitungs- Wähler	3 pin connector	1	
CN102	AEEMMA00F04W	Leitungs- Wähler	4 pin connector	1	
F102	A604K5110BP	Schwachstell	Weak point element	1	
T101	A62493030GP	Niedervolttrafo	L.V.Transformer	1	NE-2640

Pos. No.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Description	St.	Bemerkung
POS.NR.84 PRINTPLATTE F KPL. (REF.NO.84 P.C.BOARD F ASSY)					
T101	A62493050GP	Niedervolttrafo	L.V.Transformer	1	NE-1740, NE-1780, NE-1440
SW400, 401,402	EVQPAE07K AEEMS04BPHK	Wahlschalter Leitungs- wähler	Push swith 4 pin connector	3 1	
POS.NR.85 PRINTPLATTE H KPL. (REF.NO.85 P.C.BOARD H ASSY)					
CN551	AEEMMB00703R	Leitungs- Wähler	3 pin connector	1	
D551 Q551 R551 R552	MA196-(TA5) 2SD639-PQRS ERDS2TJ681T ERDS2TJ184T	Diode Transister Widerstand Widerstand	Diode Transister Carbon film resistor Carbon film resistor	1 1 1 1	680 Ω , $\pm 5\%$, 1/4W 180K Ω , $\pm 5\%$, 1/4W
R553	ERDS2TJ103T EFBRL37C20	Widerstand Buzzer	Carbon film resistor Buzzer	1 1	10K Ω , $\pm 5\%$, 1/4W
POS.NR.61 STÖRSCHUTZFILTER. (REF.NO.61 NOISE FILTER)					
C90	ECQU2A224MN	Störshut- kondens, 0.22 μ F	Polyester capacitor	1	0.22 μ F, $\pm 5\%$, 250V NE-1740, NE-1780,
C90	ECQU2A104MN	Störshut- kondens, 0.1 μ F	Polyester capacitor	1	0.1 μ F, $\pm 5\%$, 250V NE-1440
C91,92	ECQU2A224MN	Störshut- kondens, 0.22 μ F	Polyester capacitor	2	0.22 μ F, $\pm 5\%$, 250V NE-2640
C93,94	ECQU2A223MFB	Störshut- kondens, 0.022 μ F	Polyester capacitor	2	0.022 μ F, $\pm 5\%$, 250V NE-2640
C93,94	ECKDNS152MEX	Störshut- kondens, 0.0015 μ F	Ceramic capacitor	2	0.0015 μ F, $\pm 20\%$, 250V NE-1740, NE-1780
C93,94	ECKDNS472MEX	Störshut- kondens, 0.0047 μ F	Ceramic capacitor	2	0.0047 μ F, $\pm 20\%$, 250V NE-1440
CN90	AEEMMA00703W	Leitungs- wähler	3 pin connector	1	
L90	A621A3030GP	Filterspule	Filter coil	1	NE-2640, NE-1440
L90	A621A3060GP	Filterspule	Filter coil	1	NE-1740, NE-1780
Z90	ERZC10DK751F	Varistor	Varistor	1	NE-2640
Z90	ERZC10DK621F	Varistor	Varistor	1	NE-1740, NE-1780, NE-1440
Z91,92	ERZC10DK112A ANE6231Q50GN ANE6231Q50GN ANE6231H60RN	Varistor Sicherungshalter Sicherungshalter Sicherungshalter	Varistor Fuse holder Fuse holder Fuse holder	2 6 4 2	NE-2640 NE-1740, NE-1780, NE-1440 NE-1740, NE-1780, NE-1440

Anm. 1: Bitte das Typenschild auch bestellen.
NOTE 1: Please order name plate together.